



47843512



Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	76 mm
Ширина	147 mm
Глибина	63 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту	1,0 - 2,5 mm ²
-------------------------	---------------------------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Hi
З сигнальною лампою	Hi
Із замком	Hi

Аксесуари

Має поле для маркування	Hi
-------------------------	----

Кришка, дверцята

Тип кришки	Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні
------------	---

Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Hi
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP55

Функції

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Накладка	Повний корпус
Проводка	Вставки наскрізні
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемми
Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так