



16206044

**Bilanciere con serigrafia per luce Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	22,50 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

**Testo**

Stampa	Con stampa simbolo luce
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

Q.x

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì