



16206046

Wip met lichtsymb. opdruk, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld
Gelakt

Afmetingen

Hoogte 58 mm

Breedte 58 mm

Diepte 22,50 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

Teksten

Opdruk Met opgedrukt lichtsymbool

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en
groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker
Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Q.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja