



16206046

Wip met lichtsymb. opdruk, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	58 mm
Breedte	58 mm
Diepte	22,50 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Opdruk	Met opgedrukt lichtsymbool
Montagewijze	Klembevestiging
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker Q.x	
------------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----