




KXB70NH

Rijgklem 70 mm<sup>2</sup> nul, 192 A/1000 V, schroef

#### Technische karakteristieken

##### Elektrische Stroom

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 179 A |
|-----------------|-------|

##### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 98,60 mm |
| Breedte | 96 mm    |
| Diepte  | 24 mm    |

##### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

##### Aansluiting

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 6 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 95 mm <sup>2</sup>     |

##### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kleur     | Blauw          |
| Materiaal | Polyamide (PA) |

##### Connectiviteit

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

##### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |