



KXB70NH

Borne de passage-neutre, 70mm², 1000V/192A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 179 A

Dimensions

Hauteur 98.60 mm

Largeur 96 mm

Profondeur 24 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 6 - 70 mm²

Section de raccordement en câble rigide 95 mm²

Matière

Couleur Bleu

Matière Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui