



KXB70NH

Rijgklem 70 mm² nul, 192 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 179 A

Afmetingen

Hoogte 98,60 mm

Breedte 96 mm

Diepte 24 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 6 - 70 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 95 mm²

Materiaal

Kleur Blauw

Materiaal Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja