



KXB70NH

Klema za nulu 70mm<sup>2</sup>, 1000V/192A, na vijak

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja	179 A
----------------	-------

##### Dimenzije

Visina	98,60 mm
Širina	96 mm
Dubina	24 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

##### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	95 mm <sup>2</sup>

##### Materijali

Boja	Plava
Materijal	Poliamid (PA)

##### Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da