



384103



Interrupteur rotatif pour store, 1 pôle, commande de store

Caractéristiques techniques

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur unipolaire
--	-------------------------

Matières

Matière	Métal PVC
---------	--------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement

Adapté à

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker S.1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----