



384103



Jal.-draaischak. 1-polig

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Schakelstroom 10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Functie Met impulsfunctie

Geschikt voor

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Duurzaamheid

RoHS conform Ja