



384103



## Jal.-draaischak. 1-polig

### Technische eigenschappen

#### Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

#### Materiaal

Materiaal Metaal  
Kunststof

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

#### Geschikt voor

Serie berker B.3 / Serie berker B.7 / Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker Q.7 / Serie berker R.1 / Serie berker R.3 / Serie berker R.8 / Serie berker S.1

#### Duurzaamheid

RoHS conform Ja