



384103



Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni

Tehničke karakteristike

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	1-polni prekidač
---------------------------	------------------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
-----------	-------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Promjena načina rada	Sa neutralnim položajem
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Sa kralama

Pogodno za

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / R.1 / R.3 / S.1

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----