



16206054

Bilanciere con serigrafia per suoneria Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	22,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

Testo

Stampa	Con stampa simbolo suoneria
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì