



HIB463M

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X630A ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 380 - 415 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 630 A

Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη I_{cc} με ασφάλειες gI-gG 50 kA

Ισχύς

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 414000 W

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 4

Τύπος κατασκευής της συσκευής Ολοκληρωμένη συσκευή

Συμβατότητα

Κατάλληλο για ράγα DIN Όχι

Κατάλληλο για πίνακα διανομής Ναι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Πλάτη στήριξης