



HIB463M

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

#### Електричний струм

Номінальний струм	630 A
-------------------	-------

Номінальний умовний короткозамикальний струм I <sub>cs</sub> з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA
--	-------

#### Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	414000 W
--	----------

#### Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Тип конструкції пристрою	Фіксований вбудований
--------------------------	-----------------------

#### Сумісність

Підходить для рейки DIN	Ні
-------------------------	----

Підходить для розподільчого щита	Так
----------------------------------	-----

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Монтажна панель
-----------	-----------------