



HW1E308FE

**Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 800A 3P fast, för sentinel Energy TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	800 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA

**Spänning**

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

**Arkitektur**

Antal poler	3
Antal poler	3P3D

**Utlösning**

Reaktionstid vid slutning	45 ms
---------------------------	-------

**Arkitektur**

Enhetens konstruktionstyp	Fast
---------------------------	------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja