



EPS410B



Télerupteur silencieux 1F 230V SanVis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant de repos	100 mA
Courant assigné d'emploi en AC1	16 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Raccordement

Type de contact	1NO
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm ²
Nombre de contacts	1

Tension

Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension de commande en CC	0 - 0 V
Tension de commande 1	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 60 °C
Température de stockage/transport	-10 - 50 °C

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,20 W
Consommation à l'appel	5 VA

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	64 mm

Éclairage

Charge max. de lampe fluorescente	1200 VA
Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle	300 VA

Équipement

Nombre de contacts à fermeture	1
Nombre de contacts à ouverture	0

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

