



EPS410B



**Impulsni relej, elektronski, 1NO, 230V, quickconnect**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja	16 A
Struja u neopterećenom krugu	100 mA
Prihvatljivi iznos struje AC1	16 A

**Kapacitet**

Broj modula	1
-------------	---

**Veza**

Vrsta kontakata	1NO
Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Broj kontakata	1

**Napon**

Upravljački napon AC	230 - 230 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V
Upravljački napon 1	230 - 230 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-20 - 60 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-10 - 50 °C

**Povezivost**

Vrsta veze	quickconnect
------------	--------------

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN	1,20 W
Potezna snaga	5 VA

**Dimenzije**

Visina	85 mm
Širina	18 mm
Dubina	64 mm

**Rasvjeta**

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke	1200 VA
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom	300 VA

**Oprema**

Broj NO kontakata	1
Broj NC kontakata	0

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

