



EPS410B



ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία	100 mA
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1	16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 2.5 mm ²
Αριθμός επαφών	1

Τάση

Τάση εντολής AC	230 - 230 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V
Τάση εντολής 1	230 - 230 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U _e	230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 60 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-10 - 50 °C

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
----------------	--------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	1,20 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	5 VA

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	64 mm

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού	1200 VA
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση	300 VA

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	1
Αριθμός επαφών NC	0

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

