



GD118S

Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 18 mod.

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN	63 A
--------------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne

Kapacita

Počet modulů	18
--------------	----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	250 mm
Šířka	355 mm
Hloubka	103 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	0
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	18
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Montážní deska	Ano
----------------	-----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II pouze s příslušenstvím
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámku
Třída ochrany s dveřmi	IP40

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano