



GD118S



**Kapsling 1 x 18 moduler i plast**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej                      |
| Montering                       | Utanpåliggande montering |

**Elektrisk ström**

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 63 A |
|-----------|------|

**Utrustning**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Antal skenor            | 1   |
| Antal rader             | 1   |
| Antal sektioner i bredd | 1   |
| Med lås                 | Nej |

**Kapacitet**

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 18 |
|---------------|----|

**Funktioner**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Med kabelgenomföringar | Ja |
|------------------------|----|

**Dimensioner**

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 250 mm |
| Bredd | 355 mm |
| Djup  | 103 mm |

**Skydd, dörr**

|              |   |
|--------------|---|
| Antal dörrar | 0 |
| Antal lås    | 0 |

**Dimensioner**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Antal breddenheter | 18 |
|--------------------|----|

**Skydd, dörr**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Dörr/lock transparent | Nej |
|-----------------------|-----|

**Material**

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Plast |
| RAL-kod  | 9010  |
| Färg     | Vit   |

**Utrustning**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Har monteringsplatta | Ja |
|----------------------|----|

**Säkerhet**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Skyddsklass         | Isolationsklass II endast med tillbehör |
| Slagtålighet IK     | IK05                                    |
| Kapslingsklass (IP) | IP30                                    |
| Låstyp              | Utan lås                                |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|