



HW1E308FB

Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 800A 3-polig fast, för sentinel TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	800 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	8000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	30000

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

Resistans

Inre resistans	25 $\mu\Omega$
----------------	----------------

Arkitektur

Antal poler	3
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Utlösning

Reaktionstid vid slutning	45 ms
---------------------------	-------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja