



ESC225S

**Kontakter, bešumni, 25A, 2k.o, 230V**

**Tehničke karakteristike**

**Veza**

Vrsta kontakata	2NO
-----------------	-----

**Električna struja**

Nazivna struja	25 A
Prihvatljivi iznos struje AC3	8,5 A

**Kapacitet**

Broj modula	1
-------------	---

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Napon**

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4000 V
Nazivni izolacijski napon Ui	250 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Upravljački napon AC	230 - 230 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-10 - 50 °C
-------------------	-------------

**Applikacija**

Kategorija upotrebe	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

**Uvjeti korištenja**

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

**Izdržljivost**

Broj mehaničkih operacija	100000
---------------------------	--------

**Tekst**

Savjet za sigurnost	Bešumni kontaktori nisu pogodni za intenzivne slučajeve korištenja (neprekidno napajanje) i u tim slučajevima moraju se koristiti industrijski kontaktori.
---------------------	--

**Izdržljivost**

Električna izdržljivost u broju ciklusa	30000
---	-------

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN	5,20 W
Potezna snaga	2,20 VA

**Dimenzije**

Visina	83 mm
Širina	17,85 mm
Dubina	60 mm

**Veza**

Broj kontakata	2
----------------	---

**Oprema**

Broj NO kontakata	2
Broj NC kontakata	0
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Ne

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	1 - 10 mm <sup>2</sup>

---

**Instalacija, montaža**

---

Nazivni zatezni moment 1,20 - 1,20 Nm

---

**Arhitektura**

---

Broj polova 2