



16206049

Bilanciere con serigrafia per luce Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Vellutato

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 58 mm

Larghezza 58 mm

Profondità 22,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Testo

Stampa Con stampa simbolo luce

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si