



ESC225S

### Контактор безшумний 25A, 2НВ, 230В

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Номинальний струм                    | 25 A  |
| Допустимий номінальний струм для АСЗ | 8,5 A |

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

##### Напруга

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp | 4000 V |
|-----------------------------------------------|--------|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 50 Hz |
|---------|------------|

##### Напруга

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Номинальна напруга ізоляції Ui            | 250 V       |
| Номинальна робоча напруга змінного струму | 230 - 230 V |
| Командна напруга АС                       | 230 - 230 V |
| Командна напруга DC                       | 0 - 0 V     |

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -10 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

##### Використання

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Категорія використання | AC-7a/AC-7b |
|------------------------|-------------|

##### Умови використання

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Температура зберігання / транспортування | -40 - 80 °C |
|------------------------------------------|-------------|

##### Витривалість

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Кількість механічних процесів         | 100000 |
| Електрична тривкість кількості циклів | 30000  |

##### Потужність

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 5,20 W  |
| Пускова потужність, що поглинається                    | 2,50 VA |

##### Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 83 mm    |
| Ширина  | 17,85 mm |
| Глибина | 60 mm    |

##### Під'єднання

|                     |   |
|---------------------|---|
| Кількість контактів | 2 |
|---------------------|---|

##### Обладнання

|                        |   |
|------------------------|---|
| Кількість контактів NO | 2 |
| Кількість контактів NC | 0 |

##### Під'єднання

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

##### Встановлення, монтаж

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Номинальний момент затягування | 1,20 - 1,20 Nm |
|--------------------------------|----------------|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|