



KXB70LH

Borne de passage-phase, 70mm², 1000V/192A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

192 A

Dimensions

Hauteur

81.20 mm

Largeur

76.80 mm

Profondeur

24 mm

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

6 - 70 mm²

Section de raccordement en câble rigide

95 mm²

Matière

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui