



KXB70LH

Zacisk szeregowy fazowy 70mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	192 A
-----------------	-------

Wymiary

Wysokość	81,20 mm
Szerokość	76,80 mm
Głębokość	24 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	6 - 70 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	95 mm ²

Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Poliamid (PA)

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak