



KXB70LH

Rijgklem 70 mm² fase, 192 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	192 A
-----------------	-------

Afmetingen

Hoogte	81,20 mm
Breedte	76,80 mm
Diepte	24 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 70 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja