



KXB70LH

Klema za fazu 70mm², 1000V/192A, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	192 A
----------------	-------

Dimenzije

Visina	81,20 mm
Širina	76,80 mm
Dubina	24 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	6 - 70 mm ²
Presjek krutog provodnika	95 mm ²

Materijali

Boja	Siva
Materijal	Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da