



LFF400637030

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	57 mm
Mätning A	58 mm

##### Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

##### Inställningar

Vinkel område	83 - 97
---------------	---------

##### Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

##### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

##### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

##### Konfiguration

Överlapp	Ja
----------	----

##### Anslutning

Typ av montering	Klickmontage
------------------	--------------

##### Lämplig för

LF 40x60

#### Illustrationer | teckningar

