




52027009

Pulsante a tirante con cornice Berker K.1 bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido

Serie

Altezza	87 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	35 mm
Profondità di installazione	23,90 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Per montaggio a muro e soffitto Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Illuminazione	Con spia di conferma

Adatto per

K.x	
-----	--

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì