



52027009

Кнопка зі шнурковим приводом з рамкою, пол.білізна К.1

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 24 - 24 V

Матеріали

Colour Полярна білізна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Розміри

Висота 87 mm

Ширина 80,50 mm

Глибина 35 mm

Вбудована глибина 23,90 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Умови використання

Робоча температура -5 - 40 °C

Тексти

Режим встановлення Для настінного та стельового монтажу
Центральна пластина для вставного кріплення

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Освітлення 3 індикаторною лампою

Сумісний із

К.х

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так