



50453512

Taster, 1NO, jezgro, W.1, polarna bijela mat, plastika

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	10 A
-----------------------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	70,90 mm
Širina	70,90 mm
Dubina	41,50 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Montaža u zid/PŽ
---------------	--------------------------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 35 °C
-------------------	-------------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama