



50453512

Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм	10 A
----------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Розміри

Висота	70 mm
Ширина	70 mm
Глибина	45 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-25 - 35 °C
--------------------	-------------