



15076084

Pezzo centrale x int./pulsante a chiave Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Vellutato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 58,40 mm

Larghezza 58,40 mm

Profondità 28 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Stampa Pezzo centrale senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità ROHS Si