



VS312PD1

**Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plná dvířka**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

**Vybavení**

Počet lišt	3
Počet řad v rozvaděči	3
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

**Kapacita**

Počet modulů	36
--------------	----

**Funkce**

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

**Rozměry**

Výška	500 mm
Šířka	282 mm
Hloubka	99 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

**Rozměry**

Počet jednotek šířky	12
----------------------	----

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

**Materiál**

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

**Materiál**

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	650 °C
Třída ochrany s dveřmi	IP40

---

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS

Ano