



31763502

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdem

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavěná hloubka 0 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami

Osvětlení S červenou jednotkou LED 230 V
Pro kontrolní obvod

Způsob zapojení Přepínáč

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano