



31763505

Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Siva
------	------

RAL kod	7011
---------	------

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

Obrada	Neobrađeno
--------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	76 x 76 mm
-----------	------------

Ugrađena dubina	0 mm
-----------------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Tekst

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
-------------------	---------------------------

Vrsta veze	Sa N-klemom Sa ubodnim stezaljkama
------------	---------------------------------------

Rasvjeta	Sa crvenom LED 230 V Za nadzorni krug
----------	--

Promjena načina rada	Izmjenični
----------------------	------------