



FL266B

Orion Plus polyester doorz.deur 650x400x200

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	650 mm
Breedte	400 mm
Diepte	200 mm
Dikte zijwand	3 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP66
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-zijdig 7 mm Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK08

Uitrusting

Aantal flensplaatopeningen	0
----------------------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Uitrusting

Aantal rijen	4
--------------	---

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----