



FL266B

Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 650x400x200mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	3 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Équipement

Nombre rangées	4
----------------	---

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----