



FL266B

**Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Výška            | 650 mm |
| Šířka            | 400 mm |
| Hloubka          | 200 mm |
| Tloušťka bočnice | 3 mm   |

**Bezpečnost**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Stupeň krytí IP        | IP66                           |
| Třída izolace          | Třída izolace II               |
| Typ uzamčení           | 3stranný 7 mm<br>Zámek na klíč |
| Mechanická odolnost IK | IK08                           |

**Vybavení**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet otvorů v desce příruby | 0 |
|------------------------------|---|

**Instalace, montáž**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Montáž                      | Montáž na omítku |
| Vhodné pro venkovní použití | Ano              |

**Materiál**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Barva    | Světle šedá               |
| Kód RAL  | 7035                      |
| Povrch   | Neošetřený                |
| Materiál | Polyester vyztužený sklem |

**Vybavení**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 4 |
|-----------------------|---|

**Kryt, dveře**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Počet dveří rozvaděče | 1   |
| Počet zámků           | 2   |
| Dveře/kryt průhledné  | Ano |

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|