



35623505

## W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 szary

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd załączania | 10 A |
|-----------------|------|

#### Instalacja, montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Materiały

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Kolor                                                      | Szary      |
|                                                            | 7011       |
| Powierzchnia                                               | Mat        |
| Materiał                                                   | Termoplast |
| Wykończenie                                                | Barwiony   |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 31,4 %     |

#### Identyfikacja

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
|------------------------|--------------------|

#### Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

#### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

#### Wymiary

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Wymiary                     | 71 x 71 mm |
| Głębokość zabudowy          | 0 mm       |
| Wbudowane puszkę podtynkowe | 0 mm       |

#### Bezpieczeństwo

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
|---------------------------|------|

#### Prąd elektryczny

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 10 A |
|--------------------|------|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montaż         | Do mocowania śrubowego                                                   |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                                    |
| Oświetlenie    | Z czerwoną diodą LED 230 V<br>Do połączenia kontrolnego z podświetleniem |
| Przycisk       | Nie                                                                      |
| Nadruk         | Z nadrukiem "Heizung - 0"                                                |

#### Architektura

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz pojedynczy |
|-----------------------------|--------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |