



941852502

## Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, polarna bijela mat

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

#### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 32 mm

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Ugrađena instalacija  
Montaža vijcima

#### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Kapacitet

Broj modula 1

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK Otprornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

#### Identifikacija

Sa otiskom Ne

#### Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

**Pogodno za**

integro

**Održivost**

Bez halogena

Da

Usklađeno sa RoHS

Da