




10143022

Okvir 4-struki, B.3, aluminij crvena/polarna bijela mat, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

Materijali

Boja	Crvena
RAL kod	3003
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Metal
Obrada	Anodizirano

Dimenzije

Visina	90,70 mm
Širina	294,10 mm
Dubina	11,70 mm
Broj jedinica horizontalno	4
Broj jedinica vertikalno	4

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da