



FL263B

orion+ Obudowa poliestru 500x400x200mm, IP66, BOX-struct., d.transp.

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	500 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	200 mm
Grubość ścianki bocznej	3 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP66
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK08

Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
---------------------------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

Sprzęt

Liczba rzędów	3
---------------	---

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----