




10143001

Okvir 4-struki, B.3, aluminij smeda/antracit mat, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

Materijali

Boja	Smeda
RAL kod	8017
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Metal
Obrada	Anodizirano

Dimenzije

Visina	294,10 mm
Širina	81,10 mm
Dubina	11,70 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da