



10143004

**Cornice quadrupla Berker B.3 alu/antracite opaco, alluminio anodizzato**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di bande  | 4 |
| Numero di moduli | 4 |

**Materiali**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Colore                | Alluminio            |
| Codice RAL            | 9006                 |
| finitura superficiale | Opaco                |
| Materiale             | Alluminio<br>Metallo |
| Trattamento           | Anodizzato           |

**Serie**

|            |           |
|------------|-----------|
| Altezza    | 90,70 mm  |
| Larghezza  | 294,10 mm |
| Profondità | 9,50 mm   |

**Accessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Installazione, montaggio**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale<br>Verticale |
|-------------------------------------|--------------------------|

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07 |

**Testo**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto<br>Per installazione verticale e orizzontale |
|-------------------|---|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |