




10143004

**Okvir 4-struki, B.3, aluminij/antracit mat, aluminij eloksiran**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 4 |
| Broj modula | 4 |

**Materijali**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Aluminij          |
| RAL kod         | 9006              |
| Obrada površine | Mat               |
| Materijal       | Aluminij<br>Metal |
| Obrada          | Anodizirano       |

**Dimenzije**

|        |           |
|--------|-----------|
| Visina | 90,70 mm  |
| Širina | 294,10 mm |
| Dubina | 9,50 mm   |

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Instalacija, montaža**

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno<br>Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |

**Tekst**

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom<br>Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |