



10143005

## Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	4
Αριθμός στοιχείων	4

#### Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Κωδικός RAL	9005
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Αλουμίνιο Μέταλλο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο

#### Διαστάσεις

Ύψος	90,70 mm
Πλάτος	294,10 mm
Βάθος	9,50 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα
---------------------------	---------------------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	--

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι