



286010

Roterande dimmer OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Text

Dimrings princip	Framkantsdimring
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
Utförande	Med klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja